

Garant

Szafa regałowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, Wysokość: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	945003 2000
GTIN	4062406135614
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Szafa regałowa 30×11G. Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm.
Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035.

Drzwiczki antracyt RAL 7016, **lakierowanie proszkowe.**

wskazówka:

Półki do szaf regałowych GridLine są dostępne pod nr 944061, 944065.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
szerokość w G	30

Karta danych

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	750 mm
wysokość	2000 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
głębokość w G	11
masa	45 kg
głębokość	275 mm
pozycjonowanie uchwytu	średnie
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/945003-2000>