

**Garant****Szafa regałowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, Wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	945003 1000
GTIN	4062406135508
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa regałowa 30×11G.

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki do szaf regałowych GridLine są dostępne pod nr 944061, 944065.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 275 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 11

wysokość użytkowa: 845 mm

## Opis techniczny

wysokość	1000 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
masa	39 kg
pozycjonowanie uchwytu	wewnętrznego
wysokość użytkowa	845 mm
szerokość	750 mm
szerokość w G	30
głębokość	275 mm
głębokość w G	11
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------