



Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego, Ø otworu: 30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	788041 30
GTIN	4058546228675
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

Zęby z węgla spiekane zapewniają dłuższą żywotność, nawet przy wierceniu w gęstych materiałach. Szerokie i głębokie rowki wiórowe ułatwiają usuwanie rdzenia po wierceniu. Agresywna geometria zębów zapewnia nawet 10-krotnie szybszy postęp wiercenia w porównaniu z otwornicami bimetalowymi. Idealne rozwiązanie do stosowania w elektronice i pracach instalacyjnych.

Zastosowanie:

Do wiercenia dużych otworów i przebić w następujących materiałach: cegle, gazobetonie, tworzywach sztucznych i drewnie. Nie nadaje się do stosowania w materiałach twardych, takich jak beton, granit, kamień naturalny i twarda cegła o twardości powyżej 30 N/mm².

wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieударowych!

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
maks. głębokość cięcia	60 mm
zastosowanie	Rury c.o. i sanitarne, lampy halogenowe
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

Otwornice

Akcesoria

Specjalny adapter z wiertłem centrującym długość całkowita 115-6KT mm

788052 115-6KT