

**Asortyment otwornic uniwersalnych, Liczba części: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	788042 10
GTIN	4058546228842
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

Zęby z węgla spiekane zapewniają dłuższą żywotność, nawet przy wierceniu w gęstych materiałach. Szerokie i głębokie rowki wiórowe ułatwiają usuwanie rdzenia po wierceniu. Agresywna geometria zębów zapewnia nawet 10-krotnie szybszy postęp wiercenia w porównaniu z otwornicami bimetalowymi. Idealne rozwiązanie do stosowania w elektronice i pracach instalacyjnych.

Zastosowanie:

Do wiercenia dużych otworów i przebić w następujących materiałach: cegle, gazobetonie, tworzywach sztucznych i drewnie. Nie nadaje się do stosowania w materiałach twardych, takich jak beton, granit, kamień naturalny i twarda cegła o twardości powyżej 30 N/mm².

Zawartość:

Otwornice uniwersalne nr 788041: Po 1 szt. rozm. 35; 44; 51; 57; 68; 76

Wiertło centrujące nr 788051: 2 szt. rozm. 115

Adapter z wiertłem centrującym nr 788052: 1 szt. rozm. 115-6KT

Pilniki diamentowe: 1 szt.

Klucz z gniazdem 6-kątnym: 1 szt.

przechowywane w: walizka z tworzywa sztucznego.

Część zamienna:

Wiertła centrujące są dostępne pod nr 788051, a adaptory specjalne z wiertłem centrującym pod nr 788052.

wskazówka:**Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!**

Opis techniczny

Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
Rodzaj produktu	Otwornice

Akcesoria

Nawiertak długość całkowita 115 mm	788051 115
Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego Ø otworu 76 mm	788041 76
Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego Ø otworu 35 mm	788041 35
Specjalny adapter z wiertłem centrującym długość całkowita 115-6KT mm	788052 115-6KT
Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego Ø otworu 68 mm	788041 68
Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego Ø otworu 57 mm	788041 57
Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego Ø otworu 51 mm	788041 51
Otwornice uniwersalne bez wiertła centrującego Ø otworu 44 mm	788041 44