

Garant**Zestawy wiertel udarowych z HM, Ø wiertła: 5-12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789045 5-12
GTIN	4062406135898
Klasa artykułu	71C

Opis**Wykonanie:**

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. **Geometria 4x 90°** ze specjalnie zaprojektowanymi ostrzami **o jednakowej długości** i stabilnymi ramionami, które zapewniają precyzyjne, utrzymujące takie same wymiary otwory dla profesjonalnego zakotwiczenia i pewnego mocowania kołków. Korpus wiertła z 4 spiralami dla komfortowego, spokojnego wiercenia z niewielkimi wibracjami i optymalnego prowadzenia w wierconym otworze. **Ochrona zbrojenia** o promieniowym **kształcie**: zapobiega zahaczeniu w przypadku natrafienia na uzbrojenie i zwiększa żywotność.

Zalety:

- **Krótkie dobiegi spiralne dla płynnego odprowadzania zwiercin.**
- **Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.**
- **Konstrukcja 4 x 4 umożliwia precyzyjny ruch obrotowy oraz minimalizuje zużycie i straty związane z tarciem.**

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze – przy wysokim komforcie pracy.

Zawartość:

Wiertło udarowe nr 789040: po 1 szt.
roz. 5; 6; 8 długość 110 mm;

rozm. 6; 8; 10; 12 długość 160 mm
przechowywane w: Kasetka z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

Akcesoria

Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 10X160 mm	789040 10X160
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 12X160 mm	789040 12X160
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 8X110 mm	789040 8X110
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 6X110 mm	789040 6X110
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 5X110 mm	789040 5X110
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 8X160 mm	789040 8X160
Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus Øxdługość całkowita 6X160 mm	789040 6X160