

**Latarki LED z akumulatorem, 12 V, Typ: GLI12330****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Lampa robocza 12 V wyposażona w 10 diod LED z dwoma stopniami jasności. Kąt regulowany do 200°, hak do zawieszenia, karabińczyk i zintegrowany magnes.

w dostawie::

Latarka akumulatorowa bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073866.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
oznaczenie producenta	GLI 12-330
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Masa bez akumulatorów	300 g
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora

Strumień światła	330 lm
zakres obrotu	0 - 200 stopni
strefa wg ATEX	brak
Atrybut nazwy produktu	12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073851 B12
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V	073855 B12