

RENISHAW**Kulki rubinowe, długość 20 mm, Ø kulki D: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494222 2,5
GTIN	
Klasa artykułu	49F

Opis**Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

wskazówka:

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 20 mm

efektywna długość robocza: 16,4 mm

Ø chwytu S: 1,4 mm

materiał części chwytowej: stal

masa: 0,4 g

Opis techniczny

Ø kulki D	2,5 mm
masa	0,4 g
Ø chwytu S	1,4 mm
materiał części chwytowej	stal
efektywna długość robocza	16,4 mm
długość L	20 mm
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin