

Garant GRIDLINE

Szafa podwieszana z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, szerokość w G: 30**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	943901 30
GTIN	4062406136130
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Ścianka tylna z otworami \square 9x9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków Easyfix i uchwytów. Zamknięcie uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Na zamówienie dostawa również z pełną ścianą tylną. Przepust kablowy znajduje się na górze szafy.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami i materiałami mocującymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Rodzaj elementów mocujących zależy od materiału ściany. Należy to wcześniej wyjaśnić z klientem. Pojedyncze półki pod nr 943914.

wysokość: 600 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 400 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 16

wysokość użytkowa: 445 mm

Opis techniczny

szerokość	750 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	400 mm
wysokość	600 mm
ComfortClose	nie
masa	25 kg
głębokość użytkowa	325 mm
szerokość użytkowa	700 mm
wysokość użytkowa	445 mm
Liczba półek	1
głębokość w G	16
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	65 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	250 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Podwieszana szafka ścienna

Akcesoria

Dodatkowe półki do szaf podwieszanych do szaf/przegród o szerokości w G 30	943914 30
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11