

Garant GRIDLINE

Szafa podwieszana z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, szerokość w G: 20**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	943903 20
GTIN	4062406136154
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Ścianka tylna z otworami \square 9×9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków Easyfix i uchwytów. Zamknięcie uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Na zamówienie dostawa również z pełną ścianą tylną. Przepust kablowy znajduje się na górze szafy.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami i materiałami mocującymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Rodzaj elementów mocujących zależy od materiału ściany. Należy to wcześniej wyjaśnić z klientem. Pojedyncze półki pod nr 943914.

wysokość: 600 mm

szerokość: 500 mm

głębokość: 400 mm

szerokość w G: 20

głębokość w G: 16

wysokość użytkowa: 445 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa	325 mm
szerokość	500 mm
wysokość	600 mm
ComfortClose	nie
Liczba półek	1
szerokość użytkowa	450 mm
wysokość użytkowa	445 mm
masa	18 kg
głębokość	400 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	16
szerokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	65 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	250 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Podwieszana szafka ścienna

Akcesoria

Dodatkowe półki do szaf podwieszanych do szaf/przegród o szerokości w G 20

943914 20

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F

940559 F

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11