

Garant GRIDLINE

**Szafa podwieszana z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, szerokość w G: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	943903 40
GTIN	4062406136178
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Ścianka tylna z otworami  $\square$  9×9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków Easyfix i uchwytów. Zamknięcie uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Na zamówienie dostawa również z pełną ścianą tylną. Przepust kablowy znajduje się na górze szafy.

**w dostawie::**

Szafa włącznie z półkami i materiałami mocującymi.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Rodzaj elementów mocujących zależy od materiału ściany. Należy to wcześniej wyjaśnić z klientem. Pojedyncze półki pod nr 943914.

wysokość: 600 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 400 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 16

wysokość użytkowa: 445 mm

## Opis techniczny

Liczba półek	1
masa	31 kg
szerokość użytkowa	950 mm
wysokość	600 mm
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	445 mm
głębokość użytkowa	325 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1000 mm
głębokość	400 mm
głębokość w G	16
szerokość w G	40
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	65 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	250 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Podwieszana szafka ścienna

## Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
---	----------

Dodatkowe półki do szaf podwieszanych do szaf/przegród  
o szerokości w G 40

943914 40

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11