

Garant GRIDLINE

Szafa podwieszana z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, szerokość w G: 60**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	943907 60
GTIN	4062406136208
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Ścianka tylna z otworami $\square 9 \times 9$ mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków Easyfix i uchwytów. Zamknięcie uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Na zamówienie dostawa również z pełną ścianą tylną. Przepust kablowy znajduje się na górze szafy. Z przegrodą środkową. Pasujące półki nr 943914, rozm. 30.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami i materiałami mocującymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Rodzaj elementów mocujących zależy od materiału ściany. Należy to wcześniej wyjaśnić z klientem. Pojedyncze półki pod nr 943914.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 600 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 400 mm

szerokość w G: 60

głębokość w G: 16

wysokość użytkowa: 463 mm

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	400 mm
wysokość użytkowa	463 mm
ComfortClose	nie
masa	55 kg
Liczba półek	2
głębokość użytkowa	325 mm
szerokość użytkowa	1450 mm
wysokość	600 mm
szerokość	1500 mm
głębokość w G	16
szerokość w G	60
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	65 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	250 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Podwieszana szafka ścienna

Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Dodatkowe półki do szaf podwieszanych do szaf/przegród o szerokości w G 30	943914 30
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21

