


Garant**Szafy regałowe z drzwiami skrzydłowymi przeszklonymi, wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944005 2000
GTIN	4062406136437
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm.

Wyposażona szafa regałowa 30x11G.

Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwającym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

liczba pojemników magazynowych: 30x nr 963321 rozm. SB6; 30x nr 963321 rozm. SB5; 20x nr 963321 rozm. SB4

w dostawie::

Szafa z półkami i pojemnikami magazynowymi otwartymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **Pojedyncze pojemniki magazynowe otwarte zob. nr 963321.**
- **Pojedyncze półki zob. nr 944061, 944065.**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 80 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 750 mm
 głębokość: 275 mm
 szerokość w G: 30
 głębokość w G: 11
 wysokość użytkowa: 1845 mm

Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	80 kg
masa	82 kg
pozycjonowanie uchwytu	średnie
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
wysokość	2000 mm
szerokość	750 mm
głębokość	275 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
Liczba półek	9
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość w G	30
głębokość w G	11
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa

Akcesoria

Półka do szaf regałowych, głębokość 11 G do szaf o głębokości w G 30	944061 30
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półka schodkowa do szaf regałowych, głębokość 11G do szaf o głębokości w G 30	944065 30
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11