



Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej X-LOCK Universal, Ø tarczy x szerokość tarczy: 115X7 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

Szybka, beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki systemowi X-LOCK.

Zastosowanie uniwersalne, do **stali nierdzewnych, węglowych** i żeliwa.

Specyfikacja:

A30R-BF.

wskazówka:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej X-LOCK mają kompatybilność wsteczną i można ich używać także w konwencjonalnych szlifierkach kątowych.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 20-30 stopni

zoptymalizowane dla materiału: stal

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø tarczy	115 mm
grubość tarczy	7 mm
Ø otworu	22,23 mm
Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
specyfikacja	A30R-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s