



Akumulatorowe szlifierki mimośrodowe z akumulatorem, Typ: M18BOS125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe szlifierki mimośrodowe M18 6-stopniowa regulacja prędkości zapewnia wydajność obróbki ubytkowej dostosowanej do rodzaju materiału. Pojemnik na pył ze zintegrowanym filtrem. 100-procentowa kompatybilność systemu z programem produktowym Milwaukee® M18™. Talerze szlifierskie z 8 otworami zapewniającymi skuteczne odprowadzanie pyłu.

w dostawie::

2 × akumulatory litowo-jonowe 5,0 Ah, worek na pył, adapter odsysający, adapter rozszerzający, 2× papier ścierny.

wskazówka:

Pasujące krążki papieru ściernego z 8 otworami – nr artykułu 567745, i ABRANET – nr artykułu 567802.

Opis techniczny

liczba drgań	14000 - 24000 min ⁻¹
okrąg oscylacji	2,4 mm
oznaczenie producenta	M18BOS125-502B
Ø talerza szlifierskiego	125 mm

masa	1,6 kg
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	2
pojemność akumulatora	5 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Szlifierki oscylacyjne

Akcesoria

System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ akumulatora MB18	073827 MB18
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB8	073810 MHB8
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB55	073809 MHB55
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB3	073808 MHB3
System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora MB18	073816 MB18
Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ typ akumulatora M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB12	073811 MHB12
Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12

Akumulatorowy zestaw startowy High Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 120	567745 120
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 180	567745 180
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 240	567745 240
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 320	567745 320
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 40	567745 40
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 400	567745 400
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 60	567745 60
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 600	567745 600
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 80	567745 80
Krażki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów ziarnistość 800	567745 800