

RENISHAW**Trzpień pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 50 mm, Ø kulki D: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494234 4
GTIN	
Klasa artykułu	49F

Opis**Wykonanie:**

Trzpień pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

wskazówka:

Inne trzpień pomiarowe, o innych wymiarach, na zamówienie.

długość L: 50 mm

efektywna długość robocza: 33,5 mm

Ø chwytu S: 3 mm

materiał części chwytowej: ceramika

masa: 3,9 g

Opis techniczny

Ø chwytu S	3 mm
masa	3,9 g
długość L	50 mm
materiał części chwytowej	ceramika
Ø kulki D	4 mm
efektywna długość robocza	33,5 mm
gwint przyłączeniowy	M4
materiał końcówki	rubin

