



Wiertła do wiercenia rdzeniowego w metalu, Typ: MABASIC200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Klasa artykułu	07E

Opis

Wykonanie:

- **Zintegrowany system smarowania wewnętrznego, czujnik nadzorujący siłę mocowania magnetycznego.**
- **Z pojemnikiem na olej chłodząco-smarujący, kompletnie oprzewodowanie w korpusie.**
- **Przekładnia w kąpielii olejowej.**

Jednobiegowa magnetyczna wiertarka do wierceń rdzeniowych w metalu o \varnothing do 32 mm.
Z uchwytem Weldon 19 mm (3/4 cala).

w dostawie::

Wraz z walizką, uchwytem wiertła rdzeniowego, kołkiem wypychacza do wiertła, łańcuszkiem zabezpieczającym, układem smarowania i narzędziem do obsługi.

wskazówka:

- **Wiertła rdzeniowe zob. nr 118780 do 118825.**
- **Wiertarki do wierceń rdzeniowych z automatycznym posuwem, podciśnieniową płytą mocującą i przyrządem do mocowania rur na zamówienie.**
- **Pneumatyczne wiertarki rdzeniowe z certyfikatem ATEX na zamówienie.**

Opis techniczny

masa	12 kg
pobór mocy	900 W
szerokość stopy magnetycznej	168 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
długość	260 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	450 min ⁻¹
wysokość	360 mm
skok roboczy	160 mm
oznaczenie producenta	MABASIC200
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali	32 mm
szerokość	160 mm
długość stopy magnetycznej	84 mm
wymiary uchwytu narzędziowego	19 mm Weldon
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizki transportowe
Rodzaj produktu	Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Akcesoria

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm \varnothing DC 15 mm	118780 15
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm \varnothing DC 22 mm	118780 22
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm \varnothing DC 16 mm	118780 16
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm \varnothing DC 20 mm	118780 20
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm \varnothing DC 17 mm	118780 17
	118780 18

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm Ø DC 18 mm

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm Ø DC 26 mm

118780 26

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm Ø DC 21 mm

118780 21

Zestaw wiertel rurowych z HSS

118825

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm Ø DC 25 mm

118780 25

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm Ø DC 14 mm

118780 14

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm Ø DC 24 mm

118780 24

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm Ø DC 23 mm

118780 23

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 30 mm Ø DC 19 mm

118780 19