

**Węglkowe wiertło udarowe SDS-max, Ø×długość całk.: 40X720mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789204 40X720
GTIN	3165140565851
Klasa artykułu	76K

**Opis****Wykonanie:****Geometria płytek z węglków spiekanych zapewnia większą trwałość.**

TARGET TIP TECHNOLOGY – końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem: większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia. Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych. Głębokie rowki na zwierzchny przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie.

Główka wiertła o przekroju kwadratowym od Ø 16 mm.

**Zastosowanie:**

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

**wskazówka:**

Generation SDS-max-7, z osadzonymi ostrzami z węglków spiekanych, lutowane.

**Opis techniczny**

Ø	40 mm
długość całkowita	720 mm
długość linii śrubowej	600 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Max
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

