

Garant GRIDLINE

**Obudowa monitora TFT, Typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948401 2
GTIN	4062406151973
Klasa artykułu	9GS

**Opis****Wykonanie:**

**Obudowa do płaskich monitorów TFT**, zamykana, ze stałą półką. Samoczynnie blokujące się, bezstopniowo, podnoszone drzwi z szybą poliwęglanową.

**Funkcja:**

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, podnoszone drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**Opis techniczny**

szerokość	1250 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora (dół)	230 mm
głębokość użytkowa obudowy monitora (górze)	150 mm
wysokość	600 mm
głębokość (górze)	200 mm
masa	36 kg
głębokość (dół)	275 mm
szerokość użytkowa obudowy na monitor	1190 mm

wysokość użytkowa obudowy na monitor	460 mm
stopień ochrony IP	IP 41
Grubość materiału	0,9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Obudowa monitora

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221