

KERN**Mikroskop stereoskopowy OZL, Typ: OZL463****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	491737 OZL463
GTIN	4045761175112
Klasa artykułu	49M

Opis**Wykonanie:**

Przystępny cenowo mikroskop stereoskopowy do łatwego podglądu elementów mechanicznych, płytek drukowanych i powierzchni. Układ optyczny Greenough zapewnia najlepszą jakość obrazu. Optymalne oświetlenie dzięki bezstopniowo przyciemnianemu światłu padającemu LED i światłu przechodzącemu. Odległość oczu regulowana indywidualnie w zakresie 55–75 mm. Tubus o nachyleniu 45°. Obiektyw zmiennoogniskowy do bezstopniowego powiększania w zakresie 7–45x. Regulowana po obu stronach kompensacja dioptrii zapewnia ostry obraz i zapobiega zmęczeniu wzroku.

w dostawie::

Pokrywa przeciwpyłowa, muszle oczne.

Powiększenie (x-krotne): 7 - 45

zoom: 0,7–4,5x

Ø pola widzenia: 20 mm

okular: HWF 10x

Odległość robocza: 105 mm

Opis techniczny

okular	HWF 10x
--------	---------

zoom	0,7–4,5×
Powiększenie (x-krotne)	7 - 45
Odległość robocza	105 mm
∅ pola widzenia	20 mm