



## Szlifierki proste Akumulatorowy, Typ: GGS18V23



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077263 GGS18V23
GTIN	3165140945721
Klasa artykułu	03C

### Opis

#### Wykonanie:

**Szlifierka prosta akumulatorowa** z solidnym, bezszczotkowym silnikiem o dużej mocy.

- z długą szyjką i osiąganą wydajnością typową dla urządzenia przewodowego (odpowiada 1000 W).

**Electronic Motor Protection (EMP)** chroni silnik przed przeciążeniem i zapewnia wysoką żywotność.

- **Zwarta konstrukcja i mała masa dla wygodnej obsługi.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (Electronic Cell Protection, ECP) Bosch chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**

#### w dostawie::

**Bez akumulatora i ładowarki.** W komplecie tulejka zaciskowa 6 mm, 2 klucze mocujące SW 13 i SW 19, L-BOXX.

### Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	nie
Maksymalna $\varnothing$ tulejek zaciskowych	8 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. wibracje wg EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
masa	1,8 kg

zakres prędkości obrotowej	22000 min <sup>-1</sup>
oznaczenie producenta	GG518 V-23 LC
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

## Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073853 B18
Ładowarki akumulatorów Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Zestaw startowy 18 V / 6,3 Ah click & goEneRacer Oznaczenie producenta B1863	P07341 B1863
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073851 B18
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073854 B18
Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV	073866 1880CV