

HOLEX**3-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

312906 250

GTIN

4062406154547

Klasa artykułu

32W

Opis**Wykonanie:**

- uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
- korpus z żeliwa lub stali
- spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
- powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Uchwyt mocowany z tyłu za pomocą śrub. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:**DIN 702-4.****w dostawie::**

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:**Szczęki zamienne i dodatkowe** nr 312971 – 312986.

Opis techniczny

Ø centrowania B	200 mm
Ø zewnętrzna A	250 mm
głębokość centrowania C	5 mm
masa	29 kg
Przepust E	76 mm
wysokość ze szczękami H ₂	119 mm
maksymalna prędkość obrotowa	2500 min ⁻¹
wysokość bez szczęk H ₁	85 mm
norma	DIN 702-4
materiał	żeliwo
kod kolorów wyposażenia	Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250	312971 250
Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250	312986 250
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250	312981 250
Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250	312976 250