

HOLEX**3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 6350, Ø zewnętrzna A: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	312911 125
GTIN	4062406154585
Klasa artykułu	32W

Opis**Wykonanie:**

- uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
- korpus z żeliwa lub stali
- spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
- powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 6350 – Form A – System Cushman.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 312971–312991.

kod kolorów wyposażenia: HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 35,5 mm

wysokość bez szczęk H₁: 59,5 mm

wysokość ze szczękami H₂: 79,5 mm

Ø centrowania B: 95 mm

głębokość centrowania C: 4 mm

masa: 5 kg

Opis techniczny

Ø zewnętrzna A	125 mm
wysokość ze szczękami H ₂	79,5 mm
masa	5 kg
maksymalna prędkość obrotowa	5500 min ⁻¹
wysokość bez szczęk H ₁	59,5 mm
Ø centrowania B	95 mm
Przepust E	35,5 mm
głębokość centrowania C	4 mm
norma	DIN 6350
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 125	312970 125
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 125	312980 125
Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 125	312985 125
	312990 125

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 125

Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 125

312975 125

Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 125

312976 125

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 125

312986 125

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 125

312981 125

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 125

312971 125

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15