

HOLEX**3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 6350, Ø zewnętrzna A: 100 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 312911 100 |
| GTIN | 4062406154578 |
| Klasa artykułu | 32W |

Opis**Wykonanie:**

- uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
- korpus z żeliwa lub stali
- spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
- powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 6350 – Form A – System Cushman.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 312971–312991.

kod kolorów wyposażenia: HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 20 mm

wysokość bez szczęk H₁: 50 mm

wysokość ze szczękami H₂: 67 mm

Ø centrowania B: 70 mm

głębokość centrowania C: 3 mm

masa: 2,8 kg

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|---|
| wysokość ze szczękami H ₂ | 67 mm |
| Przepust E | 20 mm |
| wysokość bez szczęk H ₁ | 50 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 6300 min ⁻¹ |
| masa | 2,8 kg |
| Ø zewnętrzna A | 100 mm |
| głębokość centrowania C | 3 mm |
| Ø centrowania B | 70 mm |
| norma | DIN 6350 |
| materiał | stal |
| kod kolorów wyposażenia | HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki |
| Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 100 | 312990 100 |
| Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 100 | 312985 100 |
| Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 100 | 312970 100 |
| | 312971 100 |

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 100

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do
średnicy uchwyty 100

312991 100

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do
średnicy uchwyty 100

312986 100

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15