

**HOLEX****3-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 6350, Ø zewnętrzna A: 315 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 312906 315    |
| GTIN             | 4062406154554 |
| Klasa artykułu   | 32W           |

**Opis****Wykonanie:**

- uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
- korpus z żeliwa lub stali
- spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
- powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

**Zastosowanie:**

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

**Norma:**

**DIN 6350 – Form A – System Cushman.**

**w dostawie::**

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,  
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,  
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 312971–312991.

kod kolorów wyposażenia: HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 103 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 94 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 137 mm

Ø centrowania B: 260 mm

głębokość centrowania C: 5 mm

masa: 50 kg

## Opis techniczny

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| wysokość ze szczękami H <sub>2</sub> | 137 mm  |
| maksymalna prędkość obrotowa         | 2000 min <sup>-1</sup>                          |
| Ø centrowania B                      | 260 mm  |
| masa                                 | 50 kg   |
| głębokość centrowania C              | 5 mm  |
| Przepust E                           | 103 mm  |
| wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>   | 94 mm   |
| Ø zewnętrzna A                       | 315 mm  |
| norma                                | DIN 6350  |
| materiał                             | żeliwo  |
| kod kolorów wyposażenia              | HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki |
| Rodzaj produktu                      | Uchwyty samocentrujące spiralne                 |

## Akcesoria

|   |            |
|---|------------|
| Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315          | 312980 315 |
| Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 315 | 312990 315 |
| Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 315         | 312975 315 |
|   | 312985 315 |

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwyty 315

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwyty 315

312970 315

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwyty 315

312991 315

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwyty 315

312971 315

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwyty 315

312986 315

Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwyty 315

312976 315

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwyty 315

312981 315

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15