

**HOLEX**

**3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-3, Ø zewn. A / stożek: 200/6mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	312931 200/6
GTIN	4062406154813
Klasa artykułu	32W

## Opis

### Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

### Zastosowanie:

**Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeczona, bez kołnierza pośredniego.**  
do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze **sworzniami ustal. i nakrętkami <BR/>kołnierzowymi.**

### Norma:

**DIN 702-3.**

### w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnątrz,  
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz,  
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

### Wyp. dodatkowe:

**Szczęki zamienne i dodatkowe** nr 312971 – 312986.

## Opis techniczny

wielkość stożka	6
Ø zewnętrzna A	200 mm
Przepust E	55 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4000 min <sup>-1</sup>
masa	19 kg
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	107 mm
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	78 mm
Ø centrowania B	106,4 mm
norma	DIN 702-3
kod kolorów wyposażenia	Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

## Akcesoria

Ogranicznik wysokość h 15 mm	313033 15
Ogranicznik, moduł podstawowy wysokość h 15 mm	313036 15