



## Asortyment wkrętek, liczba wkrętek: 13



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 667270 13     |
| GTIN             | 4013288176349 |
| Klasa artykułu   | 63H           |

### Opis

#### Wykonanie:

**Uchwyt** z tworzywa sztucznego o dużej odporności na uderzenia, z miękkimi wkładkami. Nasadka do podbijania i wspomaganie kluczem (oprócz rowka rozm. 3,5). **Grot** 6-kątny ze stali specjalnej, przechodzący przez uchwyt (rowek rozm. 3,5 bez przechodzenia). Opis zob. nr 660300 i 668300 / 668305.

#### w dostawie::

13 elem. w 2 uchwytach z tworzywa sztucznego.  
 Po 1 wkrętaku płaskim nr 660300, wielk. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.  
 Po 1 wkrętaku z główką Philips nr 668300, wielk. 1; 2; 3.  
 Po 1 wkrętaku Pozidriv nr 668305, wielk. 1; 2; 3.  
 Po 1 wkrętaku do Torx®, wielk. TX20; TX25.

### Opis techniczny

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| sześciokąt napędowy                   | tak                         |
| liczba wkrętek                        | 13                          |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak Pozidriv            |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX®       |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do wkrętów Phillips |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętek płaski   |
| końcówka do pobijania                 | tak, z wyjątkiem rowka wielk. 3,5                                    |
| wykonanie uchwytu                     | z miękkimi wkładkami i wspomaganie kluczem (oprócz rowka wielk. 3,5) |
| materiał uchwytu                      | tworzywo sztuczne odporne na uderzenia                               |
| zabezpieczenie przed staczaniem       | tak  |
| grot przelotowy                       | tak  |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform szerokość ostrza b 5,5 mm                 | 660300 5,5 |
| Wkrętaki do śrub Pozidriv z kapturem do pobijania wielkość gniazda krzyżowego 1  | 668305 1   |
| Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform szerokość ostrza b 4,5 mm                 | 660300 4,5 |
| Wkrętaki do śrub Pozidriv z kapturem do pobijania wielkość gniazda krzyżowego 3  | 668305 3   |
| Wkrętaki z główką Phillips z kapturem do pobijania wielkość gniazda krzyżowego 1 | 668300 1   |
| Wkrętaki z główką Phillips z kapturem do pobijania wielkość gniazda krzyżowego 2 | 668300 2   |
| Wkrętaki do śrub Pozidriv z kapturem do pobijania wielkość gniazda krzyżowego 2  | 668305 2   |
| Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform szerokość ostrza b 7 mm                   | 660300 7   |
| Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform szerokość ostrza b 3,5 mm                 | 660300 3,5 |
| Przyrząd do magnesowania   | 666450     |
| Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform szerokość ostrza b 9 mm                   | 660300 9   |

Wkrętaki z główką Phillips z kapturem do pobijania  
wielkość gniazda krzyżowego 3

---

668300 3