

Garant

**Zestaw ściernic 50-elem. (A), wytrzymały, bardzo elastyczny, 230×280 mm,
Typ: 5GRITS**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556908 5GRITS
GTIN	4062406154479
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Gęsto tkane, solidne i **wysokoelastyczne** płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną **korund normalny (A)**. Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. **Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.** Wymiary arkuszy 230×280 mm.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

w dostawie::

Po 10 arkuszy w ziarnie 60, 80, 120, 180, 320.

Opis techniczny

Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
Szerokość arkusza papieru ściernego	230 mm

Długość arkusza papieru ściernego	280 mm
Atrybut nazwy produktu	230×280 mm
Rodzaj produktu	Płócienne taśmy ścierne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		