



## Uniwersalna szlifierka akumulatorowa, Typ: M12FCOT-0



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

**Akumulatorowa, uniwersalna szlifierka kątowna FUEL** z tarczą 76 mm i głębokością skrawania 16,3 mm.

#### w dostawie::

**Bez akumulatora i ładowarki.** 1× tarcza diamentowa do płytek ceramicznych, 1× tarcza szlifierska z węgla spiekane, 1× tarcza tnąca do metalu, 1× regulowany system odsysania pyłu.

#### wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073814.

Odpowiednią ściernicę do przecinania można znaleźć pod nr 563050 rozm. 75.

### Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta	M12FCOT-0
masa	1 kg

Ø otworu brzeszczotu	10 mm
Napięcie akumulatorów	12 V
maks. wibracje wg EN	2,9 m/s <sup>2</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. głębokość cięcia	16,3 mm
maks. Ø tarczy	76 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Piły

## Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Małe tarcze do przecinania PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE Ø tarczy 75 mm	563050 75
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
System akumulatorów litowo - jonowych M12B6 typ akumulatora MB12	073829 MB12
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12	073814 MB12
System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora MB12	073815 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC