

Garant**Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala, liczba narzędzi: 28****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 953624 28 |
| GTIN | 4062406155629 |
| Klasa artykułu | 91A |

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953624: 1 szt.

Grzechotka GARANT nr 632025 rozm. 1/4: 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 632429 rozm. 100; 150: po 1 szt.

Uchwyt nasadowy GARANT, nr 632829 rozm. 146: 1 szt.

Przetyczka GARANT, nr 633029 rozm. 116: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT, nr 633529 rozm. 1/4: 1 szt.

Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych GARANT nr 627132 rozm. 9: 1 szt.

Nasadka 6-kątna GARANT, nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 szt.

Opis techniczny

| | |
|-----------------|----------|
| głębokość w G | 16 |
| głębokość | 400 mm |
| szerokość | 150 mm |
| liczba narzędzi | 28 |
| masa | 1,025 kg |

| | |
|--|-------------------------------|
| szerokość w G | 6 |
| wersja | z kluczami nasadowymi |
| Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm |
| Stopień wypełnienia szuflady w G | 6×16 |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| Rodzaj produktu | Wkładki z tworzywa piankowego |

Aksesoria

| | |
|---|---------------|
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm | 631029 7 |
| Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 100 mm | 632429 100 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm | 631029 12 |
| Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z kulką przytrzymującąchromowane Liczba wkrętaków 9 | 627132 9 |
| Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 146 mm | 632829 146 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm | 631029 10 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm | 631029 6 |
| Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953624 | 952001 953624 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 3,5 mm | 631029 3,5 |
| Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm | 632429 150 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm | 631029 4 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm | 631029 11 |
| Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm | 633029 116 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm | 631029 9 |
| Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4 | 633529 1/4 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4 | 632025 1/4 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm | 631029 5,5 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm | 631029 8 |

| | |
|--|------------|
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm | 631029 4,5 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm | 631029 5 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm | 631029 13 |