

Garant**Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala, liczba narzędzi: 37****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953828 37
GTIN	4062406155711
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953828: 1 szt.

GARANT nasadka 6-kątna 1/4 cala nr 631029 rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: po 1 szt.

Grzechotka przełączalna 1/4 cala GARANT nr 632025, rozm. 1/4: 1 szt.

Przedłużka 1/4 cala GARANT nr 632429, rozm. 50; 150: po 1 szt.

Przetyczki 1/4 cala GARANT nr 633029, rozm. 116: 1 szt.

Przegub Cardana 1/4 cala GARANT nr 633529, rozm. 1/4: 1 szt.

Grzechotka przełączalna 1/2 cala GARANT nr 640025, rozm. 1/2: 1 szt.

Przedłużka GARANT 1/2 cala nr 641029 rozm. 75; 250: po 1 szt.

Przetyczka 1/2 cala GARANT nr 641329, rozm. 295: 1 szt.

Przegub Cardana 1/2 cala GARANT nr 641629, rozm. 1/2: 1 szt.

GARANT nasadka 12-kątna 1/2 cala nr 642129 rozm. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 szt.

Nasadka 6-kątne wkrętakowa 1/2 cala GARANT nr 643229 rozm. 4, 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Opis techniczny

głębokość w G	20
masa	3,513 kg

szerokość	250 mm
szerokość w G	10
głębokość	500 mm
liczba narzędzi	37
wersja	z kluczami nasadowymi
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	10×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643229 7
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642129 27
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642129 19
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643229 4
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642129 22
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631029 5
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632429 50
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631029 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631029 11
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642129 17
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642129 18

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631029 9
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953828	952001 953828
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642129 24
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631029 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	631029 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631029 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640025 1/2
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631029 5,5
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642129 16
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631029 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642129 21
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642129 13
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632429 150
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632025 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631029 6