

Garant**Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 32****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 953821 32 |
| GTIN | 4062406157326 |
| Klasa artykułu | 91A |

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, znajdująca się pod spodem **kontrastowa barwa szara** sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 10 G lub 250 × 250 mm) albo 1/2 (20 G × 10 G lub 250 × 500 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe stoły warsztatowe GARANT GridLine z pełnym wysuwem szuflad i nowym modulem szuflad, wynoszącym 20 G × 20 G lub 500 × 500 mm (szer x głęb).

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953821: 1 szt.

Grzechotka GARANT przełączalna nr 640025 rozm. 1/2: 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 641029 rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.

Przetyczka GARANT, nr 641329 rozm. 295: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT, nr 641629 rozm. 1/2: 1 szt.

Nasadka 6-kątna GARANT nr 642229, rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa 6-kątna GARANT nr 643229, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Opis techniczny

| | |
|------|----------|
| masa | 4,236 kg |
|------|----------|

| | |
|--|-------------------------------|
| liczba narzędzi | 32 |
| głębokość w G | 20 |
| szerokość w G | 10 |
| szerokość | 250 mm |
| głębokość | 500 mm |
| wersja | z kluczami nasadowymi |
| Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm |
| Stopień wypełnienia szuflady w G | 10×20 |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| Rodzaj produktu | Wkładki z tworzywa piankowego |

Akcesoria

| | |
|--|---------------|
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm | 641029 130 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm | 643229 8 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm | 642229 19 |
| Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953821 | 952001 953821 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm | 642229 12 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm | 642229 22 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm | 642229 15 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 34 mm | 642229 34 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm | 643229 6 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm | 642229 30 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm | 642229 27 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm | 643229 14 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm | 642229 14 |
| Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm | 641329 295 |
| Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2 | 641629 1/2 |

| | |
|---|------------|
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm | 642229 8 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm | 643229 4 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2 | 640025 1/2 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm | 642229 16 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm | 643229 12 |
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm | 641029 255 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm | 643229 5 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm | 642229 18 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm | 642229 21 |
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm | 641029 75 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm | 642229 13 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm | 643229 10 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm | 642229 10 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm | 642229 32 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm | 642229 24 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm | 642229 11 |
| Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm | 642229 17 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm | 643229 7 |