


Garant**Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych, liczba narzędzi: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	954210 8
GTIN	4062406157524
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

w dostawie::

szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych GARANT, nr 719870, wielk. A0; A1; A2; A3: po 1 szt.

szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych GARANT, nr 719770, wielk. J0; J1; J2; J3: po 1 szt.

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954210: 1 szt.

Opis techniczny

szerokość w G	8
głębokość	500 mm
głębokość w G	20
liczba narzędzi	8
szerokość	200 mm

wersja	ze szczypcami
masa	1,462 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A3	719870 A3
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A0	719870 A0
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A1	719870 A1
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J1	719770 J1
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ A2	719870 A2
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J0	719770 J0
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J3	719770 J3
Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych Typ J2	719770 J2
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 954210	952001 954210