



Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala, liczba narzędzi: 24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	953707 24
GTIN	4062406157128
Klasa artykułu	91A

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do :

Wkładki piankowe o wielkości 10 G × 8 G pasują do organizatorów zawieszanych nr 923210, wielk. 250 (2 wkładki w każdym organizerze).

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953707: 1 szt.

Nasadka 6-kątna GARANT, nr 637125 rozm. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 637629 rozm. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 szt.

grzechotka przełączalna GARANT, nr 635025: 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 635429 rozm. 75; 125: po 1 szt.

Przetyczka GARANT, nr 635729 rozm. 200: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT, nr 636229 rozm. 3/8: 1 szt.

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8 × 10

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

szerokość: 200 mm
 głębokość: 250 mm
 szerokość w G: 8
 głębokość w G: 10

Opis techniczny

szerokość w G	8
głębokość	250 mm
głębokość w G	10
szerokość	200 mm
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8 × 10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

Akcesoria

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala	635025
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 3 mm	637629 3
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 12 mm	637125 12
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 11 mm	637125 11
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 9 mm	637125 9
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953707	952001 953707
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635729 200
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 8 mm	637125 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 4 mm	637629 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 5 mm	637629 5
Przegub Cardana, 3/8 cala typ 3/8	636229 3/8

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635429 125
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 13 mm	637125 13
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 14 mm	637125 14
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 18 mm	637125 18
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 10 mm	637629 10
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 19 mm	637125 19
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 10 mm	637125 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 6 mm	637629 6
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 16 mm	637125 16
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 7 mm	637125 7
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 15 mm	637125 15
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 7 mm	637629 7
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive rozwartość klucza 17 mm	637125 17