

Garant**Zestaw kluczy dynamometrycznych 60 Nm 3/8", liczba narzędzi: 22****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953961 22
GTIN	4062406157364
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953961: 1 szt.

nasadka 6-kątna GARANT, nr 637125 wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18; 19;: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 637629 rozm. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 635429 rozm. 75; 125; 240: po 1 szt.

klucz dynamometryczny GARANT z grzechotką nr 656050, wielk. 60: 1 szt.

Opis techniczny

głębokość w G	20
liczba narzędzi	22
szerokość	200 mm
szerokość w G	8
liczba narzędzi	22
głębokość	500 mm
masa	1,632 kg

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 11 mm	637125 11
Klucz dynamometrycznyz grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 60 Nm	656050 60
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 19 mm	637125 19
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 6 mm	637629 6
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 16 mm	637125 16
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635429 240
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953961	952001 953961
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 3 mm	637629 3
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 5 mm	637629 5
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 13 mm	637125 13
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 15 mm	637125 15
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 18 mm	637125 18
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 14 mm	637125 14
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 9 mm	637125 9

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 8 mm	637629 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 10 mm	637629 10
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 17 mm	637125 17
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635429 125
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 12 mm	637125 12
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 8 mm	637125 8
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 10 mm	637125 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 4 mm	637629 4