

Garant**Zestaw wkrętek nasadowych z uchwytem poprzecznym, liczba narzędzi: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	952657 5
GTIN	4062406156510
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952657: 1 szt.

klucz nasadowy GARANT, nr 622550 wielk. 8; 10; 11; 12; 13: po 1 szt.

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8x20

szerokość: 200 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 8

głębokość w G: 20

Opis techniczny

szerokość w G	8
głębokość w G	20
głębokość	500 mm
szerokość	200 mm
liczba narzędzi	5
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego z kluczami nasadowymi

Akcesoria

Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym z 2-komponentową powłoką Haptoprene® 200 mm rozwartość klucza 12 mm	622550 12
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 952657	952001 952657
Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym z 2-komponentową powłoką Haptoprene® 200 mm rozwartość klucza 10 mm	622550 10
Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym z 2-komponentową powłoką Haptoprene® 200 mm rozwartość klucza 8 mm	622550 8
Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym z 2-komponentową powłoką Haptoprene® 200 mm rozwartość klucza 13 mm	622550 13
Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym z 2-komponentową powłoką Haptoprene® 200 mm rozwartość klucza 11 mm	622550 11