

**Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala, liczba narzędzi: 24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953710 24
GTIN	4062406157159
Klasa artykułu	91A

**Opis****Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

**Pasuje do:**

**Nowe wózki warsztatowe GARANT** z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

Wkładki piankowe o wielkości 10 G × 8 G pasują do organizatorów zawieszanych nr 923210, wielk. 250 (2 wkładki w każdym organizerze).

**w dostawie::**

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953710: 1 szt.

Nasadka 6-kątna HOLEX, nr 637220 rozm. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.

Nasadka 6-kątne wkrętakowa HOLEX, nr 637620 rozm. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 szt.

Grzechotka HOLEX przełączalna nr 635090 rozm. 3/8: 1 szt.

przedłużka HOLEX, nr 635420 wielk. 75; 125: po 1 szt.

Przetyczka HOLEX nr 635720, rozm. 200: 1 szt.

Przegub Cardana HOLEX nr 636220, rozm. 3/8: 1 szt.

## Opis techniczny

szerokość	200 mm
szerokość w G	8
liczba narzędzi	24
głębokość w G	10
głębokość	250 mm
masa	1,384 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Aksesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 4 mm	637620 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 6 mm	637620 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 10 mm	637620 10
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 19 mm	637220 19
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 5 mm	637620 5
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 8 mm	637620 8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635420 125
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635420 75
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953710	952001 953710
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 13 mm	637220 13
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 9 mm	637220 9
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 15 mm	637220 15
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 12 mm	637220 12
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 7 mm	637220 7

Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635720 200
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636220 3/8
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 14 mm	637220 14
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 10 mm	637220 10
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ 3/8	635090 3/8
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 18 mm	637220 18
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 11 mm	637220 11
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 3 mm	637620 3
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 17 mm	637220 17
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 16 mm	637220 16
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 8 mm	637220 8