

Garant**Zestaw kluczy dynamometrycznych 120 Nm 1/2", liczba narzędzi: 23****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953966 23
GTIN	4062406157395
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953966: 1 szt.
nasadka 6-kątna GARANT, nr 642325 wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24;: po 1 szt.

Nasadka wkrętakowa 6-kątna GARANT, nr 643229 rozm. 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 641029 rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.

klucz dynamometryczny GARANT z grzechotką nr 656050, wielk. 120: 1 szt.

Opis techniczny

głębokość w G	20
głębokość	500 mm
liczba narzędzi	23
szerokość	200 mm
liczba narzędzi	23
szerokość w G	8

wersja	z kluczem dynamometrycznym
masa	3,331 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Aksesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642325 14
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642325 11
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642325 19
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642325 10
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Klucz dynamometryczny z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 120 Nm	656050 120
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642325 17
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642325 15
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642325 16
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642325 13

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953966	952001 953966
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642325 24
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642325 18
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642325 12
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642325 22
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642325 21