

Trasowanie i cięcie, liczba narzędzi: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	954890 8
GTIN	2050002004504
Klasa artykułu	91A

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954890: 1 szt.

Marker trwały EDDING, nr 085130, rozm. R: 1 szt.

suwmiarka GARANT, nr 410100, wielk. 150: 1 szt.

Rysik traserski z węglików spiekanych nr 458760 rozm. HM: 1 szt.

precyzyjna miara stalowa HOLEX, nr 461600, wielk. 300: 1 szt.

stalowa taśma miernicza GARANT, nr 461992, wielk. 3: 1 szt.

Poziomnica Pocket, nr 467482, rozm. 70: 1 szt.

oprawka piły do metalu GARANT, nr 580400: 1 szt.

Brzeszczot GARANT do piły ręcznej nr 582500 (1 jedn. opak. = 10 szt.): 1 szt.

Opis techniczny

szerokość	200 mm
szerokość w G	8
głębokość w G	20

głębokość	500 mm
liczba narzędzi	8
wersja	z zestawami narzędzi
masa	1,474 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Rysik traserski prosty, z węgl. spiek., z klipsem i kapturkiem ochronnym Typ	458760
Oprawka piły do metaluz brzeszczotem bimetalowym GARANT o uzębieniu dodatnim 18 - 32 zęby / cal	580400
Marker trwały kolor R	085130 R
Precyzyjne stalowe przymiary, nierdzewne, nierdzewne, matowane długość 300 mm	461600 300
Brzeszczoty jednostronne, Bimetall progressiv	582500
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 954890	952001 954890
Suwmiarka zakres pomiarowy 150 mm	410100 150
Stalowe przymiary liniowe „Quickmeter” długość linki 3 m	461992 3
Poziomnica kieszonkowa Pro Magnetic długość 70 mm	467482 70