

Garant**Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala, liczba narzędzi: 37****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953741 37
GTIN	2050002004276
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953741: 1 szt.

nasadka 6-kątna GARANT, nr 637125 wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 szt.

nasadka do wkrętaka GARANT do śrub Torx®, nr 637560 wielk. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 637629 rozm. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 szt.

Grzechotka GARANT przełączalna nr 635025 rozm. 3/8: 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 635429 rozm. 75; 125; 240: po 1 szt.

Przetyczka GARANT, nr 635729 rozm. 200: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT, nr 636229 rozm. 3/8: 1 szt.

Opis techniczny

szerokość	200 mm
głębokość	500 mm
szerokość w G	8
masa	2,211 kg
głębokość w G	20
liczba narzędzi	37
wersja	z kluczami nasadowymi
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Aksesoria

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636229 3/8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 6 mm	637629 6
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 19 mm	637125 19
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 calakrótkie profil Torx® TX20	637560 TX20
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 7 mm	637629 7
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 calakrótkie profil Torx® TX9	637560 TX9
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 21 mm	637125 21
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 calakrótkie profil Torx® TX15	637560 TX15
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 11 mm	637125 11
	952001 953741

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953741

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ 3/8	635025 3/8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 8 mm	637629 8
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 22 mm	637125 22
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635729 200
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635429 240
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 16 mm	637125 16
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 24 mm	637125 24
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 8 mm	637125 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 3 mm	637629 3
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 13 mm	637125 13
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 10 mm	637125 10
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 12 mm	637125 12
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 4 mm	637629 4
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 calakrótkie profil Torx® TX30	637560 TX30
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 15 mm	637125 15
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 10 mm	637629 10
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 calakrótkie profil Torx® TX25	637560 TX25
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 calakrótkie profil Torx® TX45	637560 TX45
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 18 mm	637125 18
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635429 125

Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 9 mm	637125 9
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 calakrótkie profil Torx® TX40	637560 TX40
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 calakrótkie profil Torx® TX27	637560 TX27
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 14 mm	637125 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala 6-kątne 5 mm	637629 5
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 calakrótkie profil Torx® TX10	637560 TX10
Nasadka 6-kątna, 3/8 calaSurface Drive rozwartość klucza 17 mm	637125 17