

Garant**Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953747 30
GTIN	4062406157234
Klasa artykułu	91A

Opis**Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953747: 1 szt.

nasadka 6-kątna GARANT, nr 642325 wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Grzechotka GARANT przełączalna nr 640025 rozm. 1/2: 1 szt.

Przedłużka GARANT, nr 641029 rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.

Przetyczka GARANT, nr 641329 rozm. 295: 1 szt.

Przegub Cardana GARANT nr 641629, rozm. 1/2: 1 szt.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
liczba narzędzi	30

liczba narzędzi	30
szerokość w G	8
głębokość w G	20
szerokość	200 mm
masa	3,891 kg
wersja	z kluczami nasadowymi
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642325 19
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640025 1/2
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642325 13
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642325 11
Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642325 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643229 5
	642325 22

Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642325 12
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642325 17
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642325 18
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953747	952001 953747
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642325 14
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642325 21
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm	642325 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643229 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642325 27
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642325 15
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642325 30
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642325 16
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642325 24
Nasadka6-kątna Surface Drive, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642325 32
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025

