

**Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	953751 30
GTIN	4062406157265
Klasa artykułu	91A

**Opis****Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.

Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) albo 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

**Pasuje do:**

**Nowe wózki warsztatowe GARANT** z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad **20 G × 16 G** lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

**w dostawie::**

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953751: 1 szt.

nasadka 12-kątna HOLEX, nr 642120 wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa HOLEX, nr 643220 rozm. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Grzechotka HOLEX przełączalna nr 640190 rozm. 1/2: 1 szt.

Przedłużka HOLEX, nr 641020 wielk. 75; 125; 250: po 1 szt.

Przetyczka HOLEX nr 641320, rozm. 295: 1 szt.

Przegub Cardana HOLEX nr 641620, rozm. 1/2: 1 szt.

**Opis techniczny**

głębokość w G	20
---------------	----

masa	4,046 kg
głębokość	500 mm
liczba narzędzi	30
szerokość w G	8
szerokość	200 mm
wersja	z kluczami nasadowymi
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad	100 mm
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643220 6
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm	642120 14
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642120 27
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640190 1/2
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643220 8
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641020 255
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641020 130
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm	642120 8
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642120 18
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642120 24
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642120 10
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642120 15
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641620 1/2
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642120 22
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642120 13

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643220 5
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953751	952001 953751
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641020 75
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642120 19
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 11 mm	642120 11
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 12 mm	642120 12
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642120 30
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643220 4
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala	640220
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642120 17
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641320 295
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643220 12
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642120 21
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643220 14
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642120 16
Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642120 32
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643220 10