

**Wysokowydajne frezy MFH mini, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Klasa artykułu	250

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	5
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOGU 0303..
Ø ostrzy D_c	25 mm
gwint uchwytu M	M12
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
Ø D_3	18 mm
długość całkowita L_{ges}	35 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	16,3 mm
Frez obiegowy Ø $D_{\text{min.}}$	43 mm
Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	1,05 stopni
Frez obiegowy Ø $D_{\text{maks.}}$	48 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Wcinanie

Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------