


LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Typ: ST1400

Dane zamówienia

Numer katalogowy	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Klasa artykułu	25A

Opis
Wykonanie:

Dwustronne płytki skrawające z 4 ostrzami. Wypukłe krawędzie ostrzy płytki skrawającej zapewniają płynne nacinanie materiału.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1 \text{ mm}$.

posuw f_z na ząb: 0,2 - 1,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOGU 030310 ER-GM

typ: ST1400

promień naroża: 1 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 1,6 mm

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOGU 030310 ER-GM
typ	ST1400
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
promień naroża	1 mm

Gatunek	PR1525
Materiał ostrza 	HM
posuw f_z na ząb	0,2 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania