

**HOLEX®****Suwmiarka cyfrowa ABS + zestaw akcesoriów, Zakres pomiarowy: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412815 150
GTIN	4062406156497
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw składający się z suwmiarki cyfrowej i akcesoriów.

- **suwmiarka cyfrowa ze skalą bezwzględną, zerowanie nie jest konieczne. Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe docierane. Solidna obudowa metalowa**
- **zestaw akcesoriów do suwmiarki cyfrowej – umożliwia pomiar wgłębień, rowków i rozstawów otworów.**

**w dostawie::**

1× cyfrowa suwmiarka nr 412821, rozm. 150.

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

1× zestaw akcesoriów nr 412747 rozm. 3,5, **na który składają się:**

2 pary uchwytów trzpieni pomiarowych długich i krótkich.

3 pary trzpieni pomiarowych z tarczami pomiarowymi  $\varnothing 6$  mm,  $\varnothing 10$  mm,  $\varnothing 12,5$  mm.

2 pary trzpieni pomiarowych ze stożkiem pomiarowym  $\varnothing 9$  mm,  $60^\circ$  i  $\varnothing 12$  mm,  $60^\circ$ .

1 para trzpieni pomiarowych z wałeczkiem pomiarowym  $\varnothing 1,5 \times 9$  mm.

1× układ sprężysty do utrzymywania stałego nacisku pomiarowego.

1× klucz kątowy.

1× mostek do pomiaru głębokości 75 mm.

W komplecie wytrzymała kasetka z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe nastawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm  
długość szczęk: 40 mm

## Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	1
granica błędu	0,03 mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe nastawienie punktu zerowego
odczyt	0,0005 cal
długość szczęk	40 mm
Kalibracja	A1
norma	DIN 862
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
powierzchnia pomiarowa	dokładnie dotarta
z głębokościomierzem	tak
przełączalny odczyt	mm / cale
wymiar głębokości	płaskie
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki standardowe

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Znakowanie opis laserowy Typ

018940

**Akcesoria**

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032

081560 CR2032

Mostek do pomiaru głębokości

412710

Zestaw wyposażenia do suwmiarek cyfrowych maks. grubość szczęk 3,5 mm

412747 3,5