


**Garant****Asortyment szczypiec, liczba narzędzi: 4****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 954183 4      |
| GTIN             | 4062406158811 |
| Klasa artykułu   | 91A           |

**Opis****Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

**w dostawie::**

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954183: 1 szt.

kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.

Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.

Szczypce płasko-okrągłe GARANT nr 713040, wielk. 200: 1 szt.

szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8x16

szerokość: 200 mm

głębokość: 400 mm

szerokość w G: 8

głębokość w G: 16

**Opis techniczny**

|               |        |
|---------------|--------|
| głębokość w G | 16     |
| szerokość w G | 8      |
| głębokość     | 400 mm |

|  |   |
|--|---|
| szerokość                                | 200 mm                                      |
| liczba narzędzi                          | 4   |
| Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm                                       |
| Stopień wypełnienia szuflady w G         | 8×16  |
| Rodzaj produktu                          | Wkładki z tworzywa piankowego ze szczypcami |

## Akcesoria

|   |               |
|---|---------------|
| Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami<br>długość całkowita 160 mm                    | 724840 160    |
| Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do<br>asortymentu twardych pianek 954183 | 952001 954183 |
| Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z<br>nasadkami długość całkowita 200 mm          | 713040 200    |
| Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi<br>nasadkami długość całkowita 180 mm                | 700940 180    |
| Szczypce do instalacji wodnych z przegubem<br>zapadkowym, czarne długość całkowita 250 mm     | 706000 250    |
| Szczypce do instalacji wodnych z przegubem<br>zapadkowym, czarne długość całkowita 250 mm     | 706001 250    |