

Zestaw narzędzi do nauki zawodu mechanika, 43-elem., bez składanej skrzynki, liczba narzędzi: 43



Dane zamówienia

Numer katalogowy	680265 43
GTIN	2050002003576
Klasa artykułu	66H

Opis

Zawartość:

Magnes: 3 szt. nr 085915, wielk. 20
 Suwmiarka **GARANT**: 1 szt. nr 410100, wielk. 150
 Kątownik ze stopką: 1 szt. nr 452600 rozm. 100 x 70
 Cyrkiel precyzyjny: 1 szt. nr 457000, wielk. 150
 Rysik traserski, prosty: 1 szt. nr 458500, wielk. 180
 Przymiary stalowe: 1 szt. nr 461805, wielk. 300
 Miara zwijana **GARANT**: 1 szt. nr 462210, wielk. 2
 Pilnik płaski nacięcie 1: po 1 szt. nr 510100 wielk. 150; 250
 Pilnik płaski nacięcie 3: po 1 szt. nr 510300 wielk. 150; 250
 Pilnik trójkątny nacięcie 1: 1 szt. nr 511100, wielk. 250
 Pilnik trójkątny nacięcie 3: 1 szt. nr 511300, wielk. 200
 Pilnik czterokątny nacięcie 1: 1 szt. nr 512100, wielk. 250
 Pilnik czterokątny nacięcie 3: 1 szt. nr 512300, wielk. 150
 Pilnik okrągły nacięcie 1: 1 szt. nr 514100, wielk. 250
 Pilnik okrągły nacięcie 3: 1 szt. nr 514300, wielk. 200
 Uchwyty do pilników z twardego drewna: 5 szt. nr 519400 wielk. 100 i 5 szt. wielk. 120
 Szczotka do pilników: 1 szt. nr 576000, wielk. 115x40
 Wkrętak płaski **GARANT**: 1 szt. nr 660030, wielk. 5,5
 Przecinak płaski **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 740900, wielk. 150
 Przebijak **PB Swiss Tools**: po 1 szt. nr 745300 wielk. 3; 6
 Punktak **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 748900, wielk. 120

Młotek ślusarski **GARANT**: 1 szt. nr 750110, wielk. 500
 Skrobak trójkątny wklęsły: 1 szt. nr 836010, wielk. 200
 Skrobak płaski: 1 szt. nr 837020, wielk. 250
 Szczęki imadła (para): 1 szt. nr 967711, wielk. 125
 Zmiotki do maszyn: 1 szt. nr 087553, wielk. 280
 Okulary ochronne, przezroczyste: 1 szt. nr 096807 CLEAR
 Środki ochrony słuchu: 1 szt. nr 097763
 Para skórzanych rękawic ochronnych: 1 szt. nr 094055, wielk. 10

wskazówka:**Dostawa zestawu - luzem.****Opis techniczny****Akcesoria**

Pilniki kwadratowe, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 250 mm	512100 250
Pilniki okrągłe, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 200 mm	514300 200
Pilniki płaskie, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 150 mm	510100 150
Zmiotki warsztatowe, Poly-Kokos® korpusu lampy 280 mm	087553 280
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Kątowniki ze stopką, klasa dokładności 2 długość ramion 100X70 mm	452600 100X70
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 500 g	750110 500
Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, z obustronną podziałką długość 300 mm	461805 300
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane Ø końcówek 6 mm	745300 6
Skrobaki płaskie długość grotu 250 mm	837020 250
Przecinak płaski długość całkowita 150 mm	740900 150

Okulary ochronne Cieniowanie szkieł CLEAR	096807 CLEAR
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 125 mm	967711 125
Pilniki trójkątne, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 200 mm	511300 200
Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym Ø 20 mm	085915 20
Pilniki trójkątne, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 250 mm	511100 250
Nauszniki kapsułowe Bilsom® Viking® typ	097763
Suwmiarki zakres pomiarowy 150 mm	410100 150
Cyrkle sprężynowe długość L 150 mm	457000 150
Pilniki płaskie, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 150 mm	510300 150
Miary zwijane z wziernikiem długość linki 2 m	462210 2
Punktaki, wysoka jakość, chromowane długość całkowita 120/10 mm	748900 120/10
Trójkątne skrobaki żeberkowe długość grotu 200 mm	836010 200
Pilniki kwadratowe, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 150 mm	512300 150
Para rękawic Pełna skóra bydlęca rozmiar rękawic 10	094055 10
Pilniki płaskie, nacięcie nr 3, gładziki długość bez trzonu 250 mm	510300 250
Wkrętaki z uchwytem 2 - komponentowym Santoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660030 5,5
Pilniki płaskie, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 250 mm	510100 250
Rysik traserski, prosty	458500
Pilniki okrągłe, nacięcie nr 1, zdzieraki długość bez trzonu 250 mm	514100 250
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane Ø końcówek 3 mm	745300 3
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120