

## Zestaw narzędzi do nauki zawodu mechanika, 43-elem., ze składaną skrzynką, liczba narzędzi: 43



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	680264 43
GTIN	2050002003569
Klasa artykułu	66H

### Opis

#### w dostawie::

Uchwyt magnetyczny: 3 szt. nr 085915, rozm. 20  
Suwmiarka **GARANT**: 1 szt. nr 410100, rozm. 150  
Kątownik: 1 szt. nr 452600 rozm. 100 × 70  
Cyrkiel precyzyjny: 1 szt. nr 457000, rozm. 150  
Rysik traserski, prosty: 1 szt. nr 458500, rozm. 180  
Przymiar stalowy: 1 szt. nr 461805, rozm. 300  
Miara zwijana **GARANT**: 1 szt. nr 462210, rozm. 2  
Pilnik płaski, nacięcie nr 1: Po 1 szt. nr 510100 rozm. 150; 250  
Pilnik płaski **DICK**, nacięcie nr 3: Po 1 szt. nr 510300 rozm. 150; 250  
Pilnik trójkątny **DICK**, nacięcie nr 1: 1 szt. nr 511100, rozm. 250  
Pilnik trójkątny **DICK**, nacięcie nr 3: 1 szt. nr 511300, rozm. 200  
Pilnik kwadratowy **DICK**, nacięcie nr 1: 1 szt. nr 512100, rozm. 250  
Pilnik kwadratowy **DICK**, nacięcie nr 3: 1 szt. nr 512300, rozm. 150  
Pilnik okrągły **DICK**, nacięcie nr 1: 1 szt. nr 514100, rozm. 250  
Pilnik okrągły **DICK**, nacięcie nr 3: 1 szt. nr 514300, rozm. 200  
Uchwyty do pilników, z twardego drewna: 2 szt. nr 519400 wielk. 100, 5 szt. wielk. 120 i 3 szt. wielk. 140  
Szczotka do pilników: 1 szt. nr 576000 rozm. 115 × 40

Wkrętak płaski **GARANT**: 1 szt. nr 660030, rozm. 5,5  
 Przecinak płaski **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 740900, rozm. 150  
 Przebijak **PB Swiss Tools**: Po 1 szt. nr 745300 rozm. 3; 6  
 Punktak **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 748900, wielk. 120  
 Młotek ślusarski **GARANT**: 1 szt. nr 750110, wielk. 500  
 Trójkątne skrobaki żeberkowe **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 836010, rozm. 200  
 Skrobaki płaskie **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 837020, wielk. 250  
**GARANT** Szczęki imadła (para): 1 szt. nr 967711, wielk. 125  
 Zmiotka warsztatowa: 1 szt. nr 087553, wielk. 280  
 Komfortowe okulary ochronne **uvex**<sup>®</sup>, przezroczyste: 1 szt. nr 096504, wielk. CLEAR  
 Środki ochrony słuchu: 1 szt. nr 097795 rozm. STEEL  
 Para skórzanych rękawic ochronnych: 1 szt. nr 094055, wielk. 10  
 Skrzynka składana: 1 szt. nr 693450, rozm. 42

**wskazówka:****Dostawa bez wyposażenia.****Opis techniczny**

Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi
-----------------	------------------

**Akcesoria**

Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym Ø 20 mm	085915 20
Komfortowe okulary ochronne uvex pheos cx2 cieniowanie szkła CLEAR	096504 CLEAR
Pilniki płaskie, długość bez trzonu 250 mm	510100 250
Trójkątne skrobaki żeberkowe długość grotu 200 mm	836010 200
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 125 mm	967711 125
Pilniki płaskie, długość bez trzonu 250 mm	510300 250
Punktaki, wysoka jakość, chromowane długość całkowita 120/12 mm	748900 120/12
Pilniki płaskie, długość bez trzonu 150 mm	510100 150
Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, z podziałką z tyłu długość całkowita 300 mm	461805 300
Przecinak płaski długość całkowita 150 mm	740900 150

Cyrkle sprężynowe długość L 150 mm	457000 150
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane Ø końcówek 3 mm	745300 3
Punktaki, wysoka jakość, chromowane długość całkowita 120/10 mm	748900 120/10
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 500 g	750110 500
Pilniki płaskie, długość bez trzonu 150 mm	510300 150
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660030 5,5
Para rękawic Pełna skóra bydlęca rozmiar rękawic 10	094055 10
Kątowniki ze stopką, klasa dokładności 2 długość ramion 100X70 mm	452600 100X70
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane Ø końcówek 6 mm	745300 6
Okulary ochronne Cieniowanie szkieł CLEAR	096807 CLEAR
Szczotka do pilników Długość drutu L3xszerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
Pilniki kwadratowe, długość bez trzonu 150 mm	512300 150
Okulary ochronne cieniowanie szkieł CLEAR	096804 CLEAR
Rysik traserski, prosty	458500
Suwmiarka zakres pomiarowy 150 mm	410100 150
Pilniki trójkątne, długość bez trzonu 250 mm	511100 250
Pilniki kwadratowe, długość bez trzonu 250 mm	512100 250
Miary zwijane z wziernikiem długość linki 2 m	462210 2
Zmiotki warsztatowe, Poly-Kokos® korpusu lampy 280 mm	087553 280
Nauszniki kapsułowe Typ STEEL	097795 STEEL
Pilniki okrągłe, długość bez trzonu 250 mm	514100 250
Składane skrzynki z polipropylenu pojemność 42 l	693450 42
Pilniki okrągłe, długość bez trzonu 200 mm	514300 200

Nauszniki kapsułowe Bilsom® Viking® typ	097763
Skrobaki płaskie długość grotu 250 mm	837020 250
Pilniki trójkątne, długość bez trzonu 200 mm	511300 200
Cyrkle sprężynowe długość L 150 mm	457005 150