



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ONE-KEY™, Typ: M18OPD2-5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
- Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniem stanu naładowania.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
- Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
- Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
- Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.

FUEL™ ONE-KEY™ – Najnowszej generacji urządzenia FUEL™ ze zintegrowaną technologią Bluetooth do indywidualnej konfiguracji i zarządzania stanem magazynowym online i raportów z urządzeń.

FUEL™ – czołowy model z dużym momentem obrotowym.

Zalety:

Bezczotkowy silnik POWERSTATE™.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulatory litowo-jonowe, ładowarka i walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840. Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.

Opis techniczny

pojemność akumulatora	5 Ah
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
masa	2,2 kg
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 550 min ⁻¹
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
maksymalny moment obrotowy	135 Nm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	1,33 m/s ²
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	13,2 m/s ²
Napięcie akumulatorów	18 V
Połączenie z aplikacją	OneKey
typowe zastosowanie	Heavy Duty
konstrukcja silnika	FUEL™
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	M18ONEPD2-502X
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	89 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora

nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	Mur
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy High Output™ typ akumulatora MHB55	073809 MHB55
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora MB18	073816 MB18
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C