

**TNMG 160408, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 105 - 510 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 510 m/min
Łamacz wiórów	PQ
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia