

**SNMG 120404, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Klasa artykułu	25E

**Opis**

SNMG 120404 CA515 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 105 - 510 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PQ
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	CA515

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 510 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia